


Elcometer 3580: Aplikator Casting Knife



Elcometer 3580

W skrócie:

- *Nastawy, co 10 µm*
- *Solidna konstrukcja*
- *Przedłużone krawędzie prowadzące*

Wykonany z anodyzowanego aluminium i wyposażony w ukośną krawędź, ten typ aplikatorów nadaje się do ręcznego tworzenia grubych powłok na solidnym i płaskim podłożu.

Grubość nakładanej warstwy jest regulowana za pomocą śruby mikrometrycznej i może dochodzić do 6 mm. Skok nastawianej grubości wynosi 10 µm.

Duży wybór modeli Aplikatury różnej szerokości tworzonego filmu, wszystkie z przedłużonymi ściankami ograniczającymi rozlewanie się materiału.

Zgodny z normami:

ASTM D 3022	ASTM D 823
FTMS 141a M2161	FTMS 141a 4122.1
FTMS 141a2162	

Aplikatory i karty testowe

Dla wielu produktów takich jak farba, atrament, lakier, klej, kosmetyki niezawodność przeprowadzanych w laboratorium testów jest związana z prawidłowym przygotowaniem próbek.

Jest absolutnie konieczne, aby testy wykonywane na takich powłokach, czy to w celu zbadania wyglądu zewnętrznego czy właściwości fizycznych muszą być jednolite i powtarzalne z precyzyjną kontrolą grubości.

Aby sprostać tak wysokim i specyficznym wymaganiom Elcometer oferuje szeroką gamę precyzyjnych aplikatorów ręcznych lub z napędem zapewniających najwyższą powtarzalność i jakość dużych ilości testów.

Elcometer posiada także w swojej ofercie szeroki zakres kart testowych LENETA

Model	Opis	Wysokość paska filmu µm	Szerokość paska filmu µm	Nr katalogowy
Elcometer 3580/1	Aplikator nastawny 10 µm.	50	0 – 6000	EK3580M201
Elcometer 3580/2	Aplikator nastawny 10 µm.	75	0 – 6000	EK3580M202
Elcometer 3580/3	Aplikator nastawny 10 µm.	100	0 – 6000	EK3580M203
Elcometer 3580/4	Aplikator nastawny 10µm.	125	0 – 6000	EK3580M204
Elcometer 3580/5	Aplikator nastawny 10 µm.	150	0 – 6000	EK3580M005
Elcometer 3580/6	Aplikator nastawny 10 µm.	175	0 – 6000	EK3580M006
Elcometer 3580/7	Aplikator nastawny 10 µm.	200	0 – 6000	EK3580M007

Produkty powiązane



Elcometer 3570

Elcometer 3570 nadaje się doskonale do ręcznego tworzenia warstw o dużej dokładności wymiarowej. Grubość nakładanej warstwy może być regulowana za pomocą śruby mikrometrycznej z dokładnością do 1 mikrometra.



Elcometer 3600

Prosty aplikator z możliwością regulacji grubości równomiernie nakładanej warstwy o grubości do 1 mm. Nastawienia grubości dokonuje się za pomocą wzorców, dostarczanych z urządzeniem.



Elcometer 3700

Podobny wzorem i obsługą do aplikatora Elcometer 3600, dodatkowo posiada zbiornik na rozprowadzaną powłokę.



Elcometer Leneta

Przemysłowe czarno – białe standardy używane do badań wraz z aplikatorami jako podkłady pod rozlewane powłoki

elcometer

Elcometer Instruments Ltd
Edge Lane
Manchester M43 6BU
England

Tel: +44 (0) 161 371 6000
Fax: +44 (0) 161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

POLSKA

SciTeeX Spółka z o.o.
ul: J.Conrada 30
01-922 Warszawa

tel: 0 22 864 07 24
fax: 0 22 864 07 30
e-mail:
SciTeeX@sciteex.com.pl
www.sciteex.com.pl

Biurowo Techniczne Handlowe
W Łodzi
DEMO CENTEM ELCOMETER

ul: Graniczna 62
93-428 Łódź
tel: 0 42 646 17 20 - 21
fax: 0 42 646 17 22
e-mail: lodz@sciteex.com.pl

Biurowo Techniczne Handlowe
We Wrocławiu

ul: Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
tel: 071 360 94 00
fax: 071 360 94 02
e-mail:
wroclaw@sciteex.com.pl

Oferta SciTeeX obejmuje:

- Komory śrutownicze
- Kabiny lakiernicze
- Sprzęt do:
 - czyszczenia strumieniowego
 - malowania natryskowego
 - metalizacji
- przyrządy pomiarowe